Industriellt Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.5, PUR, grön

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Art.nr.	1234770005
Artikelbeteckning	Systemkabel, M12 D-kod – fläns, öppen, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118019445
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	0,5 m	Bygglängd (tum)	0,02 inch
Nettovikt	49 g	Isoleringsdiameter	1,5 mm

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-50 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	-50 °C...70 °C
Installation temperature	-20 °C...60 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektriska egenskaper kabel

Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)

Kabeluppbyggnad

Area	4*AWG 22/7 - 0,36 mm²	Isoleringsdiameter	1,5 mm
Avskärmning	360° skärmkontaktering	Material mantel	PUR
Manteldiameter, max.	6,7 mm	Mantelfärg	grön (RAL 6018)

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	5 x kabeldiameter	Böjradie min, upprepad	15 x kabeldiameter

Stiftdel

Anslutning höger	öppen	Anslutning vänster	M12 D-kod – fläns

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002599
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9.0	27-06-03-08
eClass 9.1	27-06-03-08		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild




Profilritning



Hexagon nut enclosed loosely

Profilritning



with through hole