

**Industriellt Ethernet  
EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Modul för att spara och ladda en  
enhetskonfiguration**

- Mindre stilleståndstider för systemet genom enkel omkonfigurering vid byte av apparater
- Automatisk hämtning av sparad konfiguration är möjlig efter omstart av enheten
- Kompakt och robust design
- Kan användas med alla Weidmüller Managed Switches och industriella WLAN-enheter

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EBR-MODULE RS232
Art.nr.	<a href="#">1241430000</a>
Artikelbeteckning	Konfigurationsmodul, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet  
EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	32,5 mm	Byggbredd (tum)	1,28 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	97 mm	Byggdjup (tum)	3,819 inch
vikt	50 g	Nettovikt	50 g

**EMC överensstämmelse och godkännanden**

EMC-Normer	FCC del 15, CISPR (EN 55022) Klass A, EN 61000-4-2 (ESD), steg 2, EN 61000-4-3 (RS), steg 3, EN 61000-4-4 (EFT), steg 3, EN61000-4-5 (överspänning), steg 3, EN 61000-4-6 (CS), steg 3
------------	--

**Garanti**

Tidsperiod	5 År
------------	------

**Omgivningsvillkor**

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-20 °C		

**Spänningsförsörjning**

Anslutning	RJ45-Port, RS232
------------	------------------

**Tekniska data**

Kabellängd	0,35 m	Kapslingsmaterial	PVC-formgjutning
Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)	Skyddsklass	IP40

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000734	ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06	eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06	eClass 9.0	19-17-92-90
eClass 9.1	19-17-01-25		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>