

**Industriellt Ethernet
IE-SFP-1GLSXLC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

- Stöd för DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Uppfyller IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet SPFs)
- Uppfyller IEEE 802.3u (Gigabit Ethernet SPFs)
- Symmetriska LVPECL-in- och utgångar (Gigabit Ethernet SPFs)
- Symmetriska PECL-in- och utgångar (Fast Ethernet SPFs)
- TTL-signaligenkänningsindikering
- Jackbar under drift (kan kopplas i och ur när enheten är igång)
- Klass 1-laserprodukt; uppfyller EN60825-1

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SFP-1GLSXLC
Art.nr.	124150000
Artikelbeteckning	SFP-Modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, LC-kontakt, 2 km
GTIN (EAN)	4050118029314
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-SFP-1GLSXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	25 g
-----------	------

EMC överensstämmelse och godkännanden

Sjöfart	DNV-GL	Säkerhet	UL, TÜV
---------	--------	----------	---------

Garanti

Tidsperiod	3 År
------------	------

Glasfiber Gigabit-Ethernet

Link-Budget Gigabit-Ethernet	10 dB	Max. TX Gigabit-Ethernet	-1 dBm
Min. TX Gigabit-Ethernet	-9 dBm	Mottagningskänslighet Gigabit-Ethernet	-19 dBm
Systemreserv Gigabit-Ethernet	-3 dBm	Typiska avstånd Gigabit-Ethernet	2 km (62,5/125 µm, 750 MHz * km @ 1310 nm multimode-glasfiberkabel)
Våglängd Gigabit-Ethernet	1 310 nm		

Gränssnitt

Ethernet-portar	1	Stickkontakt	Duplex-LC
-----------------	---	--------------	-----------

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity