

**Industriellt Ethernet  
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

PROFINET-repeater, version FreeCon Active för PushPull  
Var.14 kontaktdon motsvarande IEC 61076-3-117  
och PushPull Power i enlighet med PROFINET-  
effektbeskrivning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
Art.nr.	<a href="#">1253240000</a>
Artikelbeteckning	POF Repeater, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118045833
Frp	1 Stück
Alternativ produkt	<a href="#">2455360000</a>

**Industriellt Ethernet  
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	725,8 g
-----------	---------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...55 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Datagränssnitt	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink	Koppling	PROFINET
Power-gränssnitt	PROFINET PushPull Power	Skyddsklass	IP65
Stickcykler	≥ 100		

**Elektriska egenskaper**

Baudhastighet	100 MB	Driftspänningsområde	18...30 V DC
Drivspänning		LED-displej	FO1: Port aktiv, FO2: Port aktiv, SF: samlingsfel, BF: bussfel, US1: spänning 1 (elektronik), US2: spänning 2
Protokoll	24 V DC PROFINET IRT	Strömuttagning	typ. 200 mA

**Normer**

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	Certifikat-Nr. (cULus)	E141197
-----------------	--	------------------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Industriellt Ethernet  
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Manual EN</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Firmware update manual</a> <a href="#">Manual DE</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">PNO_Zertifikat_1253240000.pdf</a>
Programvara	<a href="#">GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip</a> <a href="#">WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip</a> <a href="#">CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011</a>

## Industriellt Ethernet IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Profilritning

