

**Skruvmejsel
SDIS SL 1.2X6.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SL 1.2X6.5X150
Art.nr.	1274690000
Artikelbeteckning	Montageverktyg, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118073256
Frp	1 Stük

**Skruvmejsel
SDIS SL 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	268 mm	Byggbredd (tum)	10,551 inch
Nettovikt	113 g	Diameter	36 mm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	6,5 mm
Klinglängd	150 mm	Klingtjocklek	1,2 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

Datablad

**Skruvmejsel
SDIS SL 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

