

SAIE-7/8B-3-0.2U-H
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-7/8B-3-0.2U-H
Art.nr.	1292390000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, 7/8", 7/8", Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4050118088519
Frp	1 Stück

SAIE-7/8B-3-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 70 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normer

Certifikat nr (cURus) E307231

Allmänna data

Anslutningsgंगा	7/8"	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	3	Förskruvningar	7/8"
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förlädd	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Ledararea	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	8 A (4- och 5-polig), 10 A (3-polig)	Material	PUR/ PUR
Märkspänning	300 V	Märkspänning	300 V
Märkström	10 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C
Tråd-/kabelldängd	0,2 m		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-7/8B-3-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

