

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande


Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-7/8S-5-0.2-PG11
Art.nr.	1292470000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, 7/8", PG 11, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118088526
Frp	1 Stück

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	47 g
-----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Certifikat nr (cURus)	E307231
-----------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgånga	7/8"	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	5	Förskruvningar	PG 11
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Ledararea	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	8 A (4- och 5-polig), 10 A (3-polig)	Material	PUR/ PUR
Märkspänning	300 V	Märkström	8 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C	Tråd-/kabelldängd	0,2 m

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

