

HDC - kapsling
HDC 48B ALU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 48B ALU
Art.nr.	1295600000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 12, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock
GTIN (EAN)	4050118092066
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 48B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	96,7 mm	Byggbredd (tum)	3,807 inch
Höjd	41,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,634 inch
Djup	167,7 mm	Byggdjup (tum)	6,602 inch
Nettovikt	506,6 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass med låst lock IP 65	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65	Yta	Pulverlack

Mått

Bredd C1 - sockel	96,7 mm	Bredd kapsling	90 mm
Höjd kapsling B	41,5 mm	Höjd sockel B1	7 mm
Hålavstånd längd A2	148 mm	Längd kapsling	132 mm

Utförande

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	12	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande lock	utan lock
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	utan lock		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Byggstorlek	12	Skyddsklass	IP65
-------------	----	-------------	------

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling
HDC 48B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP