

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Koppling, utförande FreeCon för fiberoptikkontakt
PushPull var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
Art.nr.	1318150000
Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, SCRJ, Koppling
GTIN (EAN)	4050118123982
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	224,56 g
-----------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink	Skyddsklass	IP65
-------------------	--	-------------	------

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	--	------------------------	---------

Optiska egenskaper fiber-koppling

Dämpning (fiberoptisk koppling)	< 0,2 dB
---------------------------------	----------

Tekniska data FO-koppling

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	SCRJ
Basmaterial kapsling (fiberoptisk koppling)	PA	Fibertyp	Multimode, POF
Material tätning (fiberoptisk koppling)	NBR	Stickcykler (fiberoptisk koppling)	≥ 500

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Skapandedatum den 9 juli 2019 18:48:50 CEST


Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Bottom view

Profilritning




Bottom view with mounting foot

Profilritning



Front view

Profilritning



Side view