THM
THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.
• Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
• Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 17.5/17.5 SI
Art.nr.	1338280000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 17.5 x 17.5 mm, Silver
GTIN (EAN)	4050118142839
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	17,5 mm	Byggbredd (tum)	0,689 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	611 g		

Allmänna data

Antal per rulle	5 000	Bredd	17,5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Akrylatlim	Material	Polyester
Märkningsmetod	Termotransfer	Temperaturområde för användning	-40…150 °C
Utförande	självhäftande, halogenfri		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM
THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

