

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
HG K+POK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Varumärket Klippon® har under lång tid stått för kompetens och kvalitet i kapslingar – särskilt när nyckelfärdiga, kundspecifika lösningar för vanliga industriapplikationer och applikationer i explosionsfarliga områden berörs.

Denna filosofi har Weidmüller fortsatt i och med moderniseringen och uppgraderingen av kapslingsserien Klippon® K: Förbättrade produkter för alla applikationskrav. Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar kan Weidmüller tillhandahålla en mångfald av aluminiumkapslingar som exakt passar kundens krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	HG K+POK
Art.nr.	1580360000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Gångjärn utvändigt, Gångjärn, Silver
GTIN (EAN)	4008190203542
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
HG K+POK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 70 g

Allmän information tillbehör

Montagesätt skruvad

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC002626
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-16
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)