

**WriteOn
WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WriteOn kabelmärkning används för märkning av ledare och kablar upp till en ytterdiameter på 39 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan. Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan. Enkel och snabb märkning med laser- och matrisskrivare, termotransferskrivare, kulspetspenna eller Weidmüller penna STI.

Allmänna beställningsdata

Typ	WO 76/25 TP
Art.nr.	1609760000
Artikelbeteckning	WriteOn, Ledar- och kabelmärkning, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190008789
Frp	1 Stück

**WriteOn
WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2,992 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	39 g		

Allmänna data

Bredd	76 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	vit	Godkännande enligt UL 969	Nej
Halogener	Ja	Limma	Polyakrylatlim
Material	Vinylfilm	Materialfärg enligt motståndskod	9
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	6 - 18 mm
Ledarytterdiameter, max.	18 mm	Ledarytterdiameter, min.	6 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP