

**Z-Serie
ZBW 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZBW 4
Art.nr.	1650690000
Artikelbeteckning	Z-Serie, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4008190299361
Frp	1 Stück

**Z-Serie
ZBW 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27,76 mm	Byggbredd (tum)	1,093 inch
Höjd	147 mm	Bygghöjd (tum)	5,787 inch
Djup	23,75 mm	Byggdjup (tum)	0,935 inch
Nettovikt	19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Materialdata

Material	POM	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

Systemparametrar

Utförande	Montageverktyg
-----------	----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---