

**HDC - kapsling
HDC 07A AWLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A AWLU
Art.nr.	1652420000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190402471
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 07A AWLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Höjd	52,8 mm	Bygghöjd (tum)	2,079 inch
Djup	65,5 mm	Byggdjup (tum)	2,579 inch
Montagemått bredd	30 mm	Nettovikt	23 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65		

Mått

Bredd C1 - sockel	42 mm	Bredd kapsling	24,2 mm
Höjd kapsling B	26,7 mm	Höjd sockel B1	3 mm
Hålavstånd längd A2	30 mm	Kabelingång	vinklad
Längd kapsling	41,5 mm		

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	1	Kabelingång	vinklad
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Chassi (genomföring)	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)	Kabelingång	vinklad

General data

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	1
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	-------	--------------------------------	-----

**HDC - kapsling
HDC 07A AWLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1652420000_HDC_07A_AWLU_STP_Blatt__1.pdf

**HDC - kapsling
HDC 07A AWLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**