

HDC - kapsling
HDC 16B SBU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B SBU 2PG21G
Art.nr.	1656730000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409746
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC 16B SBU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	56,5 mm	Byggbredd (tum)	2,224 inch
Höjd	64 mm	Bygghöjd (tum)	2,52 inch
Montagemått bredd	105 mm	Montagemått höjd	45 mm
Nettovikt	352 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd C1 - sockel	56,5 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	64 mm	Höjd sockel B1	5 mm
Hålavstånd längd A2	105 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	93,3 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	2	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	6	Gänga (inre)	PG 21
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Storlek på kabelinföringar	PG 21	Tätning	NBR
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	PG 21	Typ av förregling	Överkopplingsbygel
Byggstorlek	6	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling
HDC 16B SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1656730000_HDC_16B_SBU_2PG21G_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling
HDC 16B SBU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**