

**HDC - kapsling
HDC 06B DODL 2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B DODL 2B0
Art.nr.	1665200000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsunderdel, Längsbygel på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190421908
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 06B DODL 2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	43 mm	Byggbredd (tum)	1,693 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	58 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	18 mm
Kabelingång	för kåpunderdelar	Längd kapsling	60 mm

Utförande

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	3	Kabelingång	för kåpunderdelar
Lämplig för ModuPlug®	Ja	Typ	Lock
Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	Lock		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpunderdelar

General data

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	3
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod grå

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Datablad**HDC - kapsling
HDC 06B DODL 2BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1665200000_HDC_06B_DODL_2BO_STP_Blatt_1.pdf

Datablad**HDC - kapsling
HDC 06B DODL 2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar