

**HDC - kapsling  
HDC 06B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 06B DMDL 1LB
Art.nr.	<a href="#">1665210000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190421915
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling  
HDC 06B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	43 mm	Byggbredd (tum)	1,693 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	72 mm	Byggdjup (tum)	2,835 inch
Nettovikt	92 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

**Mått**

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	18 mm
Kabelingång	för kåpöverdelar	Längd kapsling	60 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	3	Kabelingång	för kåpöverdelar
Lämplig för ModuPlug®	Ja	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpöverdelar

**General data**

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	3
Skyddsklass	IP65		

**Material**

Färgkod grå

## HDC - kapsling HDC 06B DMDL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 06B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**