

**HDC - kapsling
HDC 16B DMDQ 4B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B DMDQ 4B0
Art.nr.	1665620000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på överdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422646
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC 16B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	59 mm	Byggbredd (tum)	2,323 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	93,3 mm	Byggdjup (tum)	3,673 inch
Nettovikt	73 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	18 mm
Kabelingång	för kåpöverdelar	Längd kapsling	93,3 mm

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	6	Kabelingång	för kåpöverdelar
Lämplig för ModuPlug®	Ja	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel
Utförande låssystem	Tvärförregling på överdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpöverdelar

General data

Typ av förregling	Överkopplingsbygel	Byggstorlek	6
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling
HDC 16B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1665620000_HDC_16B_DMDQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling
HDC 16B DMDQ 4BO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**