

**HDC - kapsling  
HDC 24B DMDQ 4B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 24B DMDQ 4B0
Art.nr.	<a href="#">1665650000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på överdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422677
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling**  
**HDC 24B DMDQ 4B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	43 mm	Byggbredd (tum)	1,693 inch
Höjd	22,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,886 inch
Nettovikt	87 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

**Mått**

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	22 mm
Kabelingång	för kåpöverdelar	Längd kapsling	120 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Kabelingång	för kåpöverdelar
Lämplig för ModuPlug®	Ja	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel
Utförande låssystem	Tvärförregling på överdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpöverdelar

**General data**

Typ av förregling	Överkopplingsbygel	Byggstorlek	8
Skyddsklass	IP65		

**Material**

Färgkod grå

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Skapandedatum den 9 juli 2019 18:59:04 CEST

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 24B DMDQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>
Teknisk dokumentation	<a href="#">1665650000_HDC_24B_DMDQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf</a>

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 24B DMDQ 4B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**