

**HDC - kapsling**  
**HDC 04A DMDL 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC 04A DMDL 2B0                                                                                                      |
| Art.nr.           | <a href="#">1665750000</a>                                                                                            |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard |
| GTIN (EAN)        | 4008190422776                                                                                                         |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                               |

## HDC - kapsling HDC 04A DMDL 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 36,5 mm | Byggbredd (tum) | 1,437 inch |
| Höjd      | 17,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,689 inch |
| Djup      | 26,8 mm | Byggdjup (tum)  | 1,055 inch |
| Nettovikt | 14,6 g  |                 |            |

### Temperaturer

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

### Environmental Product Compliance

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

### Allmänna data

|                |      |                   |                        |
|----------------|------|-------------------|------------------------|
| EMC-kapslingar | Nej  | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Skyddsklass    | IP65 | Yta               | Pulverlack             |

### Mått

|                |                |                 |         |
|----------------|----------------|-----------------|---------|
| Bredd kapsling | 26,8 mm        | Höjd kapsling B | 17,5 mm |
| Kabelingång    | för hylsinsats | Längd kapsling  | 26,8 mm |

### Utförande

|                       |                              |                       |                            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bygelutförande        | Överkopplingsbygel           | Byggform              | Standard                   |
| Byggstorlek           | 1                            | Kabelingång           | för hylsinsats             |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej                          | Tätning               | NBR                        |
| Typ                   | Lock                         | Utförande kapsling    | Lock för kapslingsunderdel |
| Utförande låssystem   | Tvärförregling på underdelen | Överdel/Underdel/Lock | Lock                       |

### Design

|               |                |     |      |
|---------------|----------------|-----|------|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Typ | Lock |
| Kabelingång   | för hylsinsats |     |      |

### General data

|                   |            |             |   |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Typ av förregling | Längsbygel | Byggstorlek | 1 |
| Skyddsklass       | IP65       |             |   |

### Material

|         |     |
|---------|-----|
| Färgkod | grå |
|---------|-----|

**HDC - kapsling**  
**HDC 04A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>     |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Teknisk dokumentation | <a href="#">1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>                 |

### HDC - kapsling HDC 04A DMDL 2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

