

HDC - kapsling
HDC 07A DMDL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A DMDL 2B0
Art.nr.	1665770000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422790
Frp	1 Stück

HDC - kapsling

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Djup	26,7 mm	Byggdjup (tum)	1,051 inch
Nettovikt	8 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Skyddsklass	IP65

Mått

Bredd kapsling	26,8 mm	Höjd kapsling B	17,5 mm
Kabelingång	för hylsinsats	Längd kapsling	26,8 mm

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	1	Kabelingång	för hylsinsats
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Tvåföregling på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för hylsinsats

General data

Typ av föregling	Längsbygel	Byggstorlek	1
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	-------	--------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - kapsling HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	1665770000_HDC_07A_DMDL_2BO_STP.dxf STEP
Teknisk dokumentation	1665770000_HDC_07A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling HDC 07A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

