

HDC - kapsling
HDC 32A ABU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 32A ABU
Art.nr.	1665860000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 7, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190871253
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 32A ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	60,5 mm	Byggbredd (tum)	2,382 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Montagemått bredd	92 mm	Montagemått höjd	42 mm
Nettovikt	176 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd C1 - sockel	60,5 mm	Bredd kapsling	56 mm
Höjd kapsling B	30 mm	Höjd sockel B1	7 mm
Hålavstånd längd A2	92 mm	Längd kapsling	82 mm

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	7	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Typ av förregling	Överkopplingsbygel	Byggstorlek	7
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	grå		
---------	-----	--	--

HDC - kapsling HDC 32A ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	1665860000 HDC 32A ABU STP.dxf STEP
Teknisk dokumentation	1665860000 HDC 32A ABU STP_Blatt_1.pdf