

HDC - kapsling
HDC 10A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 10A DODL 1LB
Art.nr.	1665890000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 2, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422929
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	29,5 mm	Byggbredd (tum)	1,161 inch
Höjd	12,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,492 inch
Djup	74 mm	Byggdjup (tum)	2,913 inch
Nettovikt	67 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	29,5 mm	Höjd kapsling B	12,5 mm
Kabelingång	för kåpöverdelar	Längd kapsling	63 mm

Utförande

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	2	Kabelingång	för kåpöverdelar
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Typ	Lock
Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	Lock		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpöverdelar

General data

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	2
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	grå
---------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Skapandedatum den 9 juli 2019 18:59:29 CEST

HDC - kapsling HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1665890000_HDC_10A_DODL_1LB_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

