

**HDC - kapsling
HDC 16A DMDL 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A DMDL 2B0
Art.nr.	1665910000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190422943
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC 16A DMDL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	29,5 mm	Byggbredd (tum)	1,161 inch
Höjd	19,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,768 inch
Djup	89 mm	Byggdjup (tum)	3,504 inch
Nettovikt	46 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	29,5 mm	Höjd kapsling B	19,5 mm
Kabelingång	för kåpunderdelar	Längd kapsling	79 mm

Utförande

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	5	Kabelingång	för kåpunderdelar
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för kåpunderdelar

General data

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	5
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling
HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1665910000_HDC_16A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

