

HDC - kapsling
HDC 32B TSLU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 32B TSLU 1PG29G
Art.nr.	1667120000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 10, Skyddsklass: IP65, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29
GTIN (EAN)	4008190424329
Frp	1 Stück

HDC - kapsling

HDC 32B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	82,5 mm	Byggbredd (tum)	3,248 inch
Höjd	79 mm	Bygghöjd (tum)	3,11 inch
Djup	108,5 mm	Byggdjup (tum)	4,272 inch
Nettovikt	388 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	82,5 mm	Höjd kapsling B	79 mm
Kabelingång	med gänga	Längd kapsling	94 mm

Utförande

Antal kabelingång på sidan	1	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	10	Gänga (inre)	PG 29
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Storlek på kabelinföringar	PG 29	Typ	Stickkontakt
Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	upper part		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Stickkontakt	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	PG 29	Typ av förregling	Längsbygel
Byggstorlek	10	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling
HDC 32B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1667120000_HDC_32B_TSLU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling HDC 32B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

