

HDC - kits HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.
HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.
Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen.
Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

Skruvanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-KIT-HE 24.130
Art.nr.	1712530000
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Byggstorlek: 8, Poler: 24, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 21
GTIN (EAN)	4008190947750
Frp	1 Stück

HDC - kits
HDC-KIT-HE 24.130**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 761,68 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Environmental Product ComplianceREACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5**Allmänna data**

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Yta	Pulverlack

Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	8
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	24
Byggstorlek	8	Förskruvningar	PG 21
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Design

Produktfamilj	HDC - kits	Produktansättning	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

General data

Antal poler	24	Storlek på kabelinföringar	PG 21
Byggstorlek	8		

Material

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods
---------	-----	----------	------------------------

HDC - kits
HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002636
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-01-01
eClass 9.1	27-44-01-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S