

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HA 03.404****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon. <br />HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. <br />Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktionskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen.<br />Ledarslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.<br /><br /><img alt="Icon of a clamping yoke connection" data-bbox="66 633 180 660" style="vertical-align: middle;"/> Skruvanslutning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC-KIT-HA 03.404
Art.nr.	<a href="#">1712630000</a>
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HA, Byggstorlek: 1, Poler: 3, Skruvanslutning, 400 V, 16 A, PG 11
GTIN (EAN)	4008190947866
Frp	1 Stück

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HA 03.404**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	104 g
-----------	-------

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur	-30 undefined ... 80 undefined
------------------------	-----------------------------------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	---------------------------------

**Allmänna data**

Serie	HA	Yta	Pulverlack
-------	----	-----	------------

**Utförande**

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	1
Leddiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leddiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

**Allmänna uppgifter**

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	3
Byggstorlek	1	Förskruvningar	PG 11
Märkspänning (DIN EN 61984)	400 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HA

**Connection data**

Leddiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leddiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Design**

Produktfamilj	HDC - kits	Produktlansering	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

**General data**

Antal poler	3	Storlek på kabelinföringar	PG 11
Byggstorlek	1		

**Material**

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods
---------	-----	----------	------------------------

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HA 03.404****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>