

**THM**  
**THM MT30X 38/19 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransfertechnik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ               | THM MT30X 38/19 SI                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1751800001</a>                            |
| Artikelbeteckning | THM, Apparatmärkning, 19 x 38 mm, Silver              |
| GTIN (EAN)        | 4032248001569                                         |
| Frp               | 1 Stück                                               |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM MT30X 38/19 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 38 mm   | Byggbredd (tum) | 1,496 inch |
| Höjd      | 19 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,748 inch |
| Djup      | 0,08 mm | Byggdjup (tum)  | 0,003 inch |
| Nettovikt | 270 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|                                |                           |                                 |              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| Antal per rulle                | 2 000                     | Bredd                           | 38 mm        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                       | Färgkod                         | Silver       |
| Godkännande enligt UL 969      | Ja                        | Halogener                       | Nej          |
| Limma                          | Akrylatlim                | Material                        | Polyester    |
| Märkningsmetod                 | Termotransfer             | Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
| Utförande                      | självhäftande, halogenfri |                                 |              |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### THM THM MT30X 38/19 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

