

SAI-4/6/8-MH BLZF3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-4/6/8-MH BLZF3.5
Art.nr.	1752080000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, Kåpversion, Nej
GTIN (EAN)	4032248148226
Frp	1 Stück

SAI-4/6/8-MH BLZF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Höjd	41,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,634 inch
Nettovikt	97 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	90 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 - 90°C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Ledarytterdiameter, min.	6 mm	Ledarytterdiameter, max.	12 mm
Förskruvningar	M 20	Anslutningsområde, min.	0,08 mm ²
Anslutningsområde, max.	1,5 mm ²	Fördelarutgång	Kåpversion
Anslutningstyp PE	Klämfjädersanslutning		

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Nedsmutsningsgrad	3
Brandegenskaper	V-0	Stickcykler	≤ 50
LED	Nej	LED färg för driftsfunktion	grön
LED färg för E/A funktion	gul		

Elektriska data

Märkspänning, min.	10 V	Märkspänning, max.	30 V
Provspänning	1 kV	Max. strömbelastbarhet per spår	4 A
Summaström	10 A	Ström per signal	2 A

Materialdata

Kapslingsmaterial	Pocan	Fördelararmaterial	Plast
Kapslingsfärg	grå, RAL 7032	Huvttätningmaterial	Viton
Skruvhylsa	CuZn, förnicklad	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förtennad	Kontakthållarmaterial	PBT (UL 94 V0)

Tekniska data för kabel

Ledarytterdiameter, min.	6 mm	Ledarytterdiameter, max.	12 mm
--------------------------	------	--------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001856	ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585	ETIM 6.0	EC002585
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

SAI-4/6/8-MH BLZF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)