

**ESG  
SCHS3 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Varianter för apparater från följande tillverkare erbjuds:

- Siemens,
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SCHS3 K
Art.nr.	<a href="#">1753480000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Tillbehör x 10 mm, PVC, Färgkod: svart, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248014347
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">1324380000</a>

**ESG  
SCHS3 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0,394 inch
Höjd	1 000 mm	Bygghöjd (tum)	39,37 inch
Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0,236 inch
Nettovikt	24 g		

**Allmänna data**

Bredd	10 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	svart	Halogener	Nej
Limma	Dubbelsidig tejp	Material	PVC
Materialfärg enligt motståndskod	0	Temperaturområde för användning	-20...80 °C
Utförande	självhäftande		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD, EPLAN</a>
-----------------	------------------------------

**Datablad**

**ESG  
SCHS3 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

