

**SAI-4/6/8-MH LEER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAI-4/6/8-MH LEER
Art.nr.	<a href="#">1783460000</a>
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, M12, Kåpversion, Nej
GTIN (EAN)	4032248183814
Frp	1 Stück

## SAI-4/6/8-MH LEER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 43 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Anslutningsdata

Förskruvningar M 20 Fördelarutgång Kåpversion

## Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Anslutningsgंगा	M12
Nedsmutningsgrad	3	LED	Nej

## Elektriska data

Max. strömbelastbarhet per spår 4 A

## Materialdata

Fördelarmaterial Plast Kontaktmaterial CuZn

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)