# HDC - kapsling
# HDC 64D SBU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.
Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.
Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.
Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.
Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G |
| Art.nr. | 1786890000 |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 |
| Frp | 1 Stück |

# HDC - kapsling
# HDC 64D SBU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 57,5 mm | Byggbredd (tum) | 2,264 inch |
| Höjd | 84 mm | Bygghöjd (tum) | 3,307 inch |
| Montagemått bredd | 132 mm | Montagemått höjd | 45 mm |
| Nettovikt | 542 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMC-kapslingar | Nej | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Skyddsklass | IP65 |
| Yta | Pulverlack | | |

### Mått

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd C1 - sockel | 57,5 mm | Bredd kapsling | 43 mm |
| Höjd kapsling B | 84 mm | Höjd sockel B1 | 5 mm |
| Hålavstånd längd A2 | 132 mm | Kabelingång | med gänga |
| Längd kapsling | 120 mm | | |

### Utförande

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal kabelingång på sidan | 2 | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Bygelutförande | Överkopplingsbygel | Byggform | hög |
| Byggstorlek | 8 | Gänga (inre) | M 25 |
| Kabelingång | med gänga | Lämplig för ModuPlug® | Ja |
| Storlek på kabelinföringar | M 25 | Tätning | NBR |
| Typ | Sockelkåpa | Utförande kapsling | Sockelkåpa |
| Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen | Överdel/Underdel/Lock | lower part |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktlansering | Kapslingar |
| Typ | Sockelkåpa | Kabelingång | med gänga |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Storlek på kabelinföringar | M 25 | Typ av förregling | Överkopplingsbygel |
| Byggstorlek | 8 | Skyddsklass | IP65 |

### Material

| | |
|---|---|
| Färgkod | grå |

# HDC - kapsling
# HDC 64D SBU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |
| Teknisk dokumentation | 1786890000_HDC_64D_SBU_2M25G_STP_Blatt__1.pdf |

# HDC - kapsling
# HDC 64D SBU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

