

**HDC - kapsling**  
**HDC 16A SLU 2M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC 16A SLU 2M20G                                                                                                                   |
| Art.nr.           | <a href="#">1788770000</a>                                                                                                          |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| GTIN (EAN)        | 4032248206315                                                                                                                       |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                                             |

## HDC - kapsling

### HDC 16A SLU 2M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|                   |         |                  |            |
|-------------------|---------|------------------|------------|
| Bredd             | 62,7 mm | Byggbredd (tum)  | 2,468 inch |
| Höjd              | 57 mm   | Bygghöjd (tum)   | 2,244 inch |
| Djup              | 96 mm   | Byggdjup (tum)   | 3,78 inch  |
| Montagemått bredd | 64 mm   | Montagemått höjd | 40 mm      |
| Nettovikt         | 224 g   |                  |            |

### Temperaturer

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

### Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allmänna data

|                     |                |                   |                        |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| EMC-kapslingar      | Nej            | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Skyddsklass       | IP65                   |
| Yta                 | Pulverlack     |                   |                        |

### Mått

|                     |       |                |           |
|---------------------|-------|----------------|-----------|
| Bredd C1 - sockel   | 50 mm | Bredd kapsling | 29,5 mm   |
| Höjd kapsling B     | 57 mm | Höjd sockel B1 | 4 mm      |
| Hålavstånd längd A2 | 64 mm | Kabelingång    | med gänga |
| Längd kapsling      | 79 mm |                |           |

### Utförande

|                            |            |                        |                          |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| Antal kabelingång på sidan | 2          | Antal kabelingång uppe | 0                        |
| Bygelutförande             | Längsbygel | Byggform               | Standard                 |
| Byggstorlek                | 5          | Gänga (inre)           | M 20                     |
| Kabelingång                | med gänga  | Lämplig för ModuPlug®  | Nej                      |
| Storlek på kabelinföringar | M 20       | Typ                    | Sockelkåpa               |
| Utförande kapsling         | Sockelkåpa | Utförande låssystem    | Längsbygel på underdelen |
| Överdel/Underdel/Lock      | lower part |                        |                          |

### Design

|               |                |                  |            |
|---------------|----------------|------------------|------------|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktlansering | Kapslingar |
| Typ           | Sockelkåpa     | Kabelingång      | med gänga  |

### General data

|                            |      |                   |            |
|----------------------------|------|-------------------|------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 20 | Typ av förregling | Längsbygel |
| Byggstorlek                | 5    | Skyddsklass       | IP65       |

### Material

|         |     |
|---------|-----|
| Färgkod | grå |
|---------|-----|

**HDC - kapsling**  
**HDC 16A SLU 2M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Teknisk dokumentation | <a href="#">1788770000_HDC_16A_SLU_2M20G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |