

HDC - kapsling
HDC 16A SDLU 2M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A SDLU 2M20G
Art.nr.	1788790000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 20
GTIN (EAN)	4032248206339
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC 16A SDLU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	75,9 mm	Byggbredd (tum)	2,988 inch
Höjd	76,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,012 inch
Djup	96 mm	Byggdjup (tum)	3,78 inch
Montagemått bredd	64 mm	Montagemått höjd	40 mm
Nettovikt	284 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5

Allmänna data

Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass med låst lock IP 65	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65	Yta	Pulverlack

Mått

Bredd C1 - sockel	50 mm	Bredd kapsling	29,5 mm
Höjd kapsling B	57 mm	Höjd sockel B1	4 mm
Hålavstånd längd A2	64 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	79 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	2	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	5	Gänga (inre)	M 20
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Storlek på kabelinföringar	M 20	Tätning	NBR
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande lock	med lock	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	med lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 20	Typ av förregling	Längsbygel
Byggstorlek	5	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod grå

HDC - kapsling HDC 16A SDLU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1788790000_HDC_16A_SDLU_2M20G_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling
HDC 16A SDLU 2M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**