

HDC - kapsling
HDC 04A KOLU 1M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A KOLU 1M20G
Art.nr.	1788840000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
GTIN (EAN)	4032248206384
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Höjd	77,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,051 inch
Djup	26,5 mm	Byggdjup (tum)	1,043 inch
Nettovikt	40 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd kapsling	26,8 mm	Höjd kapsling B	53,5 mm
Kabelingång	med gänga	Längd kapsling	26,5 mm

Utförande

Antal kabelingång på sidan	0	Antal kabelingång uppe	1
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	1	Gänga (inre)	M 20
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Storlek på kabelinföringar	M 20	Typ	Kopplingsförlängning
Utförande kapsling	Kopplingskåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Kopplingsförlängning	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 20	Typ av förregling	Längsbygel
Byggstorlek	1	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1788840000_HDC_04A_KLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf

HDC - kapsling HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

