

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M
Art.nr.	1791452000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, Kåpversion, 20 m, Nej
GTIN (EAN)	4032248221165
Frp	1 Stück

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	2 012 g
-----------	---------

Temperaturer

Drifttemperatur	-
-----------------	---

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Förskruvningar	M 20	Fördelarutgång	Kåpversion
----------------	------	----------------	------------

Allmänna tekniska data

Antal poler	4	Nedsmutningsgrad	3
LED	Nej		

Elektriska data

Max. strömbelastbarhet per spår	4 A
---------------------------------	-----

Materialdata

Fördelarmaterial	Plast	Kontaktmaterial	CuZn
------------------	-------	-----------------	------

Tekniska data för kabel

Kabellängd	20 m	Antal poler	4
------------	------	-------------	---

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Godkännanden

Godkännanden	
--------------	---

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---