

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M
Art.nr.	1791461400
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, Kåpversion, 14 m, Nej
GTIN (EAN)	4032248221325
Frp	1 Stück

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 2 023 g

Temperaturer

Drifttemperatur -

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Förskruvningar M 20 Fördelarutgång Kåpversion

Allmänna tekniska dataAntal poler 5 Nedsmutningsgrad 3
LED Nej**Elektriska data**

Max. strömbelastbarhet per spår 4 A

Materialdata

Fördelarmaterial Plast Kontaktmaterial CuZn

Tekniska data för kabel

Kabellängd 14 m Antal poler 5

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)