

HDC - kapsling
HDC 48B SDLU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 48B SDLU 1PG29G
Art.nr.	1799810000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 12, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: PG 29
GTIN (EAN)	4032248247035
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	166,2 mm	Byggbredd (tum)	6,543 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Djup	143 mm	Byggdjup (tum)	5,63 inch
Montagemått bredd	111 mm	Montagemått höjd	106 mm
Nettovikt	1 647 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass med låst lock IP 65	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65	Yta	Pulverlack

Mått

Bredd C1 - sockel	120 mm	Bredd kapsling	90 mm
Höjd kapsling B	120 mm	Höjd sockel B1	10 mm
Hålavstånd längd A2	111 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	132 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	1	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	12	Gänga (inre)	PG 29
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Storlek på kabelinföringar	PG 29	Tätning	NBR
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande lock	med lock	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	med lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	PG 29	Byggstorlek	12
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod grå

HDC - kapsling
HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

HDC - kapsling HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

