

HDC - kits HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.
HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.
Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen.
Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

Skruvanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-KIT-HA 03.300 M
Art.nr.	1802470000
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HA, Byggstorlek: 1, Poler: 3, Skruvanslutning, 400 V, 16 A, M 20
GTIN (EAN)	4032248256945
Frp	1 Stück

HDC - kits HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	157 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 undefined ... 100 undefined
------------------------	---------------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

Serie	HA	Yta	Pulverlack
-------	----	-----	------------

Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	1
Leddiameter, max.	2,5 mm ²	Leddiameter, min.	0,5 mm ²
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	3
Byggstorlek	1	Förskruvningar	M 20
Märkspänning (DIN EN 61984)	400 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HA

Connection data

Leddiameter, min.	0,5 mm ²	Leddiameter, max.	2,5 mm ²
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Design

Produktfamilj	HDC - kits	Produktlansering	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

General data

Antal poler	3	Storlek på kabelinföringar	M 20
Byggstorlek	1		

Material

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods
---------	-----	----------	------------------------

HDC - kits
HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD