

SAIB-M8-4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och honkontakter för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Runda kontakter i M8-utförande passar särskilt för applikationer med begränsat tillgängligt utrymme.

Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIB-M8-4P
Art.nr.	1803880000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara hylslister, M8, Hylsa, rak
GTIN (EAN)	4032248259861
Frp	1 Stück

SAIB-M8-4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	11,6 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kabeldiameter max.	5 mm
Kabeldiameter min.	3,5 mm	Kapslingsmaterial	PA
Kodering	ingen	Kontaktyta	förgylld
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	30 V
Märkström	4 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 50	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Normer

Certifikat-Nr. (cULus)	E307231
------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S