

SAI-Y-5S- M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Y-fördelare används för att sammankoppla och fördela flera olika signaler för att spara utrymme.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-Y-5S- M12/M12
Art.nr.	1826880000
Artikelbeteckning	Y-kontakt, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248330393
Frp	1 Stück

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	22,9 g
-----------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Gruppåtgång – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona	Åtdragningsmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12 / M12	Antal poler	5
Kapslingsmaterial	PBT	Kodering	A
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-25...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Kopplingsbild

1. Female M12

2. Female M12

