

THM
THM MT30X 17/9 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 17/9 GE
Art.nr.	1856650000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 9 x 17 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248399598
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 17/9 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0,669 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	348 g		

Allmänna data

Antal per rulle	10 000	Bredd	17 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Limma	Akrylat
Material	Polyester	Märkningsmetod	Termotransfer
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Utförande	självhäftande, halogenfri

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

