

**SAIE-M12S-5-0.5U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ               | SAIE-M12S-5-0.5U-M16                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1861230000</a>                              |
| Artikelbeteckning | Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, M 16, Antal poler: 5 |
| GTIN (EAN)        | 4032248419302                                           |
| Frp               | 1 Stück                                                 |

## SAIE-M12S-5-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 27 g |
|-----------|------|

## Temperaturer

|                                      |       |                                      |        |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max                | 90 °C | Driftstemperatur, min.               | -30 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 90 °C | Temperaturområde för användning min. | -30 °C |

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normer

|                 |                 |                       |         |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-101 | Certifikat nr (cURus) | E307231 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|

## Allmänna data

|                           |                                                     |                    |                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Anslutningsgंगा           | M12                                                 | Antal poler        | 5                                                     |
| Förskruvningar            | M 16                                                | Kapslingsmaterial  | Mässing, förnicklad                                   |
| Kodering                  | A                                                   | Kontakttyta        | förgylld                                              |
| Ledarearea                | 0,34 mm²                                            | Ledarytterdiameter | -                                                     |
| Märkström                 | 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig) | Material           | PVC                                                   |
| Märkspänning              | 60 V                                                | Märkspänning       | 250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig) |
| Märkström                 | 4 A                                                 | Skyddsklass        | IP67, i åtdraget tillstånd                            |
| Temperaturområde kapsling | -30...+90 °C                                        | Tråd/kabellängd    | 0,5 m                                                 |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002061    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">WSCAD</a>                                                   |

## SAIE-M12S-5-0.5U-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Kopplingsbild



## Polschema

