

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12B-8-0.5U-PG9
Art.nr.	1861270000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, PG 9, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4032248419340
Frp	1 Stück

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	33 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	90 °C	Driftstemperatur, min.	-30 °C
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101	Certifikat nr (cURus)	E307231
-----------------	-----------------	-----------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	8
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Ledarearea	0,25 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)	Material	PVC
Märkspänning	30 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/ 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)
Märkström	2 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Tråd-/kabellängd	0,5 m

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

