# SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 |
| Art.nr. | 1861290000 |
| Artikelbeteckning | Chassie kontakt, M8 snap, Stift, rakt, M 8, Antal poler: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248419364 |
| Frp | 1 Stück |

# SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 14 g |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur, max | 90 °C | Driftstemperatur, min. | -30 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 90 °C | Temperaturområde för användning min. | -30 °C |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Normer

| | |
|---|---|
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsgänga | M8 snap | Anslutningstyp | Stift |
| Antal poler | 4 | Förskruvningar | M 8 |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad | Kontaktyta | förgylld |
| Ledararea | 0,25 mm² | Ledarytterdiameter | - |
| Material | PVC | Märkspänning | 30 V |
| Märkspänning | 60 V (3 poler) / 30 V (4 poler) | Märkström | 4 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Temperaturområde kapsling | -30...+90 °C |
| Tråd-/kabellängd | 0,5 m | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC002061 | ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | c UL us |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | WSCAD |


Skapandedatum den 9 juli 2019 19:34:19 CEST

# SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

### Kopplingsbild




### Polschema

