

**HDC - kits
HDC-KIT-HA 16.120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar®-kit består i regel av han- och honinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen, med skruvanslutning eller PUSH IN-anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-KIT-HA 16.120
Art.nr.	1884300000
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HA, Byggstorlek: 5, Poler: 16, Skruvanslutning, 250 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 16
GTIN (EAN)	4032248488582
Frp	1 Stück

HDC - kits

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	430 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	---------------------------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HA	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	5
Genomgångsmotstånd (6)	$\leq 2\text{m}\Omega$	Klingmått slits (skruvanslutning)	SD 0,6 x 3,5
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	16
Byggstorlek	5	Förskruvningar	PG 16
Märkspänning (DIN EN 61984)	250 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HA

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14

Design

Produktfamilj	HDC - kits	Produktlansering	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

General data

Antal poler	16	Storlek på kabelinföringar	PG 16
Byggstorlek	5	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods
---------	-----	----------	------------------------

HDC - kits HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD