

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
MOPL K3 NT FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Varumärket Klippon® har under lång tid stått för kompetens och kvalitet i kapslingar – särskilt när nyckelfärdiga, kundspecifika lösningar för vanliga industriapplikationer och applikationer i explosionsfarliga områden berörs.

Denna filosofi har Weidmüller fortsatt i och med moderniseringen och uppgraderingen av kapslingsserien Klippon® K: Förbättrade produkter för alla applikationskrav. Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar kan Weidmüller tillhandahålla en mångfald av aluminiumkapslingar som exakt passar kundens krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	MOPL K3 NT FE
Art.nr.	1899630000
Artikelbeteckning	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 44 mm, Bredd: 156 mm, Djup: 3 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4032248519613
Frp	1 Stück

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
MOPL K3 NT FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	156 mm	Byggbredd (tum)	6,142 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Montagemått bredd	147,2 mm	Montagemått höjd	22 mm
Nettovikt	76 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	2 mm
Montagemått bredd	147,2 mm	Montagemått höjd	22 mm
Yta	förzinkad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------