

**Screwty- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Det perfekta verktyget för alla tillämpningar**

Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	Screwty- M12 F
Art.nr.	<a href="#">1900020000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Förskruvningsverktyg till M12-kontaktdon
GTIN (EAN)	403224837585 1
Frp	1 Stück

## Screwty- M12 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	220 mm	Bygglängd (tum)	8,661 inch
Bredd	38,2 mm	Byggbredd (tum)	1,504 inch
vikt	140 g	Nettovikt	174 g

## Allmänna data

Material	Metall
----------	--------

## Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
------------------	--