

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M12-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen $19,8 \pm 0,3$ mm. Åtdragningsmomentet är 0,8–1,2 Nm.

Allmänna beställningsdata

Typ	Screwty M12f KO o. SD
Art.nr.	1900120000
Artikelbeteckning	Verktyg, Förskruvningsverktyg till M12-kontaktidon
GTIN (EAN)	4032248409976
Frp	1 Stück

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 18 g

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)