

Screwty M8F KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M8-kontaktdon med en ytterdimension för låsringen $11,9 \pm 0,3$ mm. Åtdragningsmomentet är 0,5–0,6 Nm.

Allmänna beställningsdata

Typ	Screwty M8F KO o. SD
Art.nr.	1900130000
Artikelbeteckning	Verktyg, Förskruvningsverktyg till M8-kontaktdon
GTIN (EAN)	4032248431267
Frp	1 Stück

Screwty M8F KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 15 g

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)